

Tlmič nárazov
DYEF-G8-M10-Y1
Číslo dielu: 8073906

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M10
Zdvih	1 s
Tlmenie	obojsmerné elastické tlmiace krúžky/doštičky bez kovového pevného dorazu
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	0.8 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Dĺžka tlmenia	1 s
Max. uťahovací moment	3 Nm
Max. absorpcia energie na zdvih	0.25 J
Hmotnosť výrobku	41 g
Spôsob upevnenia	so závitovou dutinkou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ