

Tlmič nárazov
DYEF-G8-M14-Y1
Číslo dielu: 8073908

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M14
Zdvih	1.2 s
Tlmenie	obojsstranné elastické tlmiace krúžky/doštičky bez kovového pevného dorazu
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	0.8 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Dĺžka tlmenia	1.2 s
Max. ťahovací moment	8 Nm
Max. absorpcia energie na zdvih	0.45 J
Hmotnosť výrobku	136.5 g
Spôsob upevnenia	so závitovou dutinkou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ