


Tlmič nárazov DYSS-G8-2-4-Y1F

Číslo dielu: 8073911

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	2
Zdvih	4 s
Tlmenie	samonastaviteľné
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	0.5 m/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	0.5 s
Doba spätného nastavenia pri min. teplote prostredia	1 s
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...70 °C
Dĺžka tlmenia	4 s
Max. dorazová sila	60 N
Max. ťahovací moment	0.5 Nm
Max. absorpcia energie na zdvih	0.1 J
Max. absorpcia energie na hodinu	270 J
Max. zostatková energia	0.003 J
Vratná sila	0.7 N
Min. sila zasúvania	2.5 N
Hmotnosť výrobku	3.9 g
Hmotnostný rozsah	0.8 kg
Spôsob upevnenia	so závitovou dutinkou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ