


Pripojovacia lišta
VABM-P7-18M-G18-M5-6
Číslo dielu: 8076388

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	18 s
Konštrukcia	Smer pripojenia zboku
Max. počet ventilových pozícií	6
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Max. uťahovací moment pre upevnenie ventilov	0.6 Nm
Hmotnosť výrobku	270 g
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 2	M5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina