


Prípojovacia lišta VABM-P7-18M-G18-M5-8

Číslo dielu: 8076390

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	18 s
Konštrukcia	Smer pripojenia zboku
Max. počet ventilových pozícií	8
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Max. uťahovací moment pre upevnenie ventilov	0.6 Nm
Hmotnosť výrobku	360 g
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 2	M5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina