

# Konštrukčná zostava adaptéra DHAA-G-R3-25-B19-50

Číslo dielu: 8079199

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Veľkosť                            | 25                                         |
| Montážna poloha                    | ľubovoľná                                  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B2-L                             |
| Teplota okolia                     | 0 °C...50 °C                               |
| Hmotnosť výrobku                   | 115 g                                      |
| Spôsob upevnenia                   | s vnútorným závitom                        |
| Materiál adaptačnej dosky          | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná       |
| Materiál skrutiek                  | Oceľ, pozinkovaná                          |