

Konstrukčná zostava adaptéra DHAA-G-R3-32-B19-50

Číslo dielu: 8079210

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	32
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	70 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Materiál adaptačnej dosky	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná