

Manometer PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Číslo dielu: 8081401

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozsah indikácie	0 bar...16 bar
Zodpovedá norme	EN 837-1
Menovitá veľkosť manometra	63
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Konštrukcia	Manometer s Bourdonovou trubicou
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Prevádzkové médium	Inertné plyny neutrálne tekutiny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	bez acetylénu bez kyslíka
Prevádzkový tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Činiteľ striedavého zaťaženia	0.66
Trieda presnosti merania	1,6
Druh krytia	IP65
Skladovacia teplota	-40 °C...70 °C
Teplota média	-40 °C...200 °C
Teplota okolia	-40 °C...60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Poloha prípojov	Zadná strana, v strede
Pneumatický prípoj	G1/4
materiály v kontakte s médiom	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál naskrutkovacieho čapu	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Materiál telesa	ABS nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál priezoru	PC

Charakteristický znak	Hodnota
Farba telesa	strieborný
Hmotnosť výrobku	160 g
Stupnica	Dvojitá stupnica bar (vonkajšia) psi (vnútor.)