

Unášač
DARD-L8-20-S
Číslo dielu: 8081466

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	20
Radiálna odchýlka +/-	2.5 s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Krátkodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	1100 N
Dlhodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	550 N
Hmotnosť výrobku	137 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS bez medi
Materiál adaptéra	Hliník, eloxovaný
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná