

Unášač
DARD-L8-32-S
Číslo dielu: 8081467

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	32
Radiálna odchýlka +/-	2.5 s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Krátkodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	3000 N
Dlhodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	1500 N
Hmotnosť výrobku	294 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS bez medi
Materiál adaptéra	Hliník, eloxovaný
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná