


# Plochý portál YXMF-2

Číslo dielu: 8082253

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak             | Hodnota                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Potrebná rovnosť montážnych plôch | 0.1 mm/m                                                  |
| Montážna poloha                   | vodorovne                                                 |
| Konštrukcia                       | Systém plochého portálu<br>s modulmi elektrických pohonov |
| Doba zopnutia                     | 100%                                                      |
| Zhoda s LABS                      | VDMA24364 zóna III                                        |
| Skladovacia teplota               | -10 °C...60 °C                                            |
| Relatívna vlhkosť vzduchu         | 0 - 90 %                                                  |
| Teplota okolia                    | 10 °C...45 °C                                             |
| Interval údržby                   | 2500 km                                                   |
| Pokyny k materiálú                | V zhode s RoHS                                            |
| Materiál adaptačnej dosky         | Hliník, eloxovaný                                         |
| Materiál upevňovacieho uholníka   | Hliník, eloxovaný<br>Pozinkovaná oceľ                     |
| Materiál energetického reťazca    | Zosilený PA                                               |