


Priestorový portál YXMR-2

Číslo dielu: 8082256

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Potrebná rovnosť montážnych plôch	0.1 mm/m
Montážna poloha	vodorovne
Konštrukcia	Systém priestorového portálu s modulmi elektrického a pneumatického pohonu
Doba zopnutia	100%
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Teplota okolia	10 °C...45 °C
Interval údržby	2500 km
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál adaptačnej dosky	Hliník, eloxovaný
Materiál upevňovacieho uholníka	Hliník, eloxovaný Pozinkovaná oceľ
Materiál energetického reťazca	Zosilnený PA