


# Priestorový portál YXMR-3

Číslo dielu: 8082257

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak             | Hodnota   |
|-----------------------------------|---|
| Potrebná rovnosť montážnych plôch | 0.1 mm/m  |
| Montážna poloha                   | vodorovne   |
| Konštrukcia                       | Systém priestorového portálu<br>s modulmi elektrického a pneumatického pohonu |
| Doba zopnutia                     | 100%  |
| Zhoda s LABS                      | VDMA24364 zóna III  |
| Skladovacia teplota               | -10 °C...60 °C  |
| Relatívna vlhkosť vzduchu         | 0 - 90 %  |
| Teplota okolia                    | 10 °C...45 °C   |
| Interval údržby                   | 2500 km   |
| Pokyny k materiálu                | V zhode s RoHS  |
| Materiál adaptačnej dosky         | Hliník, eloxovaný   |
| Materiál upevňovacieho uholníka   | Hliník, eloxovaný<br>Pozinkovaná oceľ   |
| Materiál energetického reťazca    | Zosilnený PA  |