

Konštrukčná zostava veka VAVC-F12-SCC-40-TP

Číslo dielu: 8084032

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka DN	40
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Médium	Para Hydraulický olej na báze minerálneho oleja Inertné plyny Minerálny olej Voda filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 200 µm neutrálne tekutiny
Poznámka k médiu	Plynné médiá sú povolené len pri prúde nad sedlo ventilu.
Teplota média	-30 °C...200 °C
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	846 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál tesnenia vretena	PTFE
Materiál sedlového tesnenia	PTFE modifikovaný