


Prevodovka
EMGA-40-A-G5-40P
Číslo dielu: 8085343

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby prevodovky	40 s
Veľkosť príruby motora	40 s
Vôľa v pootočení	0.35 stupeň
Typ prevodovky	Uhlová prevodovka
Prevodový pomer	5:1
Max. otáčky pohonu	18000 1/min
Prevádzková teplota prevodovky	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Trvalý výstupný krútiaci moment	7.5 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky	0.035 kg.cm ²
Max. výstupný krútiaci moment	12 Nm
Max. účinnosť	95 s
Tuhosť pootočenia	0.8 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	500 g
Rozhranie prevodovky, výstup	40G
Rozhranie prevodovka - pohon	40P
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS