


Prevodovka EMGA-60-A-G3-60P

Číslo dielu: 8085344

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby prevodovky	60 s
Veľkosť príruby motora	60 s
Vôľa v pootočení	0.27 stupeň
Typ prevodovky	Uhlová prevodovka
Prevodový pomer	3:1
Max. otáčky pohonu	13000 1/min
Prevádzková teplota prevodovky	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Trvalý výstupný krútiaci moment	14 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky	0.394 kg.cm ²
Max. výstupný krútiaci moment	22 Nm
Max. účinnosť	95 s
Tuhosť pootočenia	2 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	1700 g
Rozhranie prevodovky, výstup	60G
Rozhranie prevodovka - pohon	60P
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS