


Tlakový regulačný ventil VRPA-C-Q8-E

Číslo dielu: 8086002

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia regulátora	Výstupný tlak konštantný so sekundárnym odvetraním so spätným prúdením
Pneumatický prípoj 1	QS-8
Pneumatický prípoj 2	QS-8
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	130 l/min
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Materiál telesa	PBT
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob ovládania	manuálne
Nastavovací prvok	Otočný ovládač s aretáciou
Rozsah regulácie tlaku	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty priestoru	Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1
Hmotnosť výrobku	33 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál statických tesnení	NBR