


Súprava balancérov YHBP-

Číslo dielu: 8087218

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozsah zdvíhu	100 s...1990 s
Priemer valca	50 s...200 s
Podporované kinematiky	Zdvíhací stĺpik Paralelná kinematika
Ochrana proti prepólovaniu	pre prevádzkové napätie
Prevádzkový tlak	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Max. rýchlosť pojazdu	1 m/s
Rozsah prevádzkového napätia DC	21.6 V...26.4 V
Doba zopnutia	100%
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Zvyškové vlnenie	5 %
Spotreba prúdu pri nezaťažených výstupoch	2 A
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Druh krytia	IP65
Pokyny k druhu krytia	IP20 pre bezpečnostné spínacie zariadenie PNOZ IP20 pre riadiaci systém CMCB-...-C IP20 pre riadenie CECC-D IP54 pre riadiaci systém CMCB-...-CC v zmontovanom stave
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Hmotnostné zaťaženie	25 kg...999 kg
Prevodový pomer kinematiky	1:5 pre zdvíhacie stĺpy 1:1 - 1:5 pre paralelné kinematiky
Hmotnosť výrobku	4.8 kg...60.5 kg
Pokyny k materiálom	V zhode s RoHS