

# Pripojovací blok VABS-P4-10S-G14

Číslo dílu: 8087327

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Konstrukčná šírka                       | 21 s                                                               |
| Montážna poloha                         | ľubovoľná                                                          |
| Konstrukcia                             | Smer pripojenia zboku                                              |
| Max. počet ventilových pozícií          | 1                                                                  |
| Prevádzkový tlak                        | 0 bar...10 bar                                                     |
| Prevádzkové médium                      | Inertné plyny<br>Vzduch                                            |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním nie je možná<br>maximálna veľkosť častíc 10 µm |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                         |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364 zóna III                                                 |
| Skladovacia teplota                     | -40 °C...80 °C                                                     |
| Teplota média                           | 5 °C...50 °C                                                       |
| Teplota okolia                          | 5 °C...50 °C                                                       |
| Hmotnosť výrobku                        | 70 g                                                               |
| Spôsob upevnenia                        | s priechodným otvorom                                              |
| Pneumatický prípoj 1                    | G1/4                                                               |
| Pneumatický prípoj 2                    | G1/4                                                               |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                                     |
| Materiál pripojovacej dosky             | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná                               |