

Pripojovací blok VABS-P4-20S-G38

Číslo dielu: 8087328

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konstrukčná šírka	25 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Konstrukcia	Smer pripojenia zboku
Max. počet ventilových pozícií	1
Prevádzkový tlak	0 bar...7 bar
Prevádzkové médium	Inertné plyny Vzduch
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná maximálna veľkosť častíc 10 µm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-40 °C...80 °C
Teplota média	5 °C...50 °C
Teplota okolia	5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	97 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	G3/8
Pneumatický prípoj 2	G3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná