

Zarážkový valec DFST-50-30-Y4-A-S-G2

Číslo dielu: 8090409

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	30 s
Priemer piestu	50 mm
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné Tlmiče nárazov, nastaviteľné, vpredu
Montážna poloha	zvislo
Spôsob fungovania	dvojčinný ťažný
Konštrukcia	Piestna tyč s klopnou pákou
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Snímanie polohy klopnej páky	pre indukčné snímače
Poistenie proti pretočeniu/vedenie	Vodiaca tyč
Prevádzkový tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Dĺžka tlmenia	15 s
Prípustná nárazová sila na vysunutú piestnu tyč	3000 N
Hmotnosť výrobku	1900 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál kladky	Oceľ