

# Indikátor polohy SAMH-F12-MK

Číslo dielu: 8092711

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Montážna poloha                    | ľubovoľná                                                                           |
| Konštrukcia                        | bez snímačov                                                                        |
| Ochrana proti výbuchu              | Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 22 (ATEX)                  |
| Pokyny na použitie                 | Pri použití ventilu so šikmým sedlom VZXA zaniká certifikácia SIL pre celý výrobok. |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                                                                      |
| Teplota okolia                     | -20 °C...60 °C                                                                      |
| Skladovacia teplota                | -10 °C...60 °C                                                                      |
| Hmotnosť výrobku                   | 118 g                                                                               |
| Materiál tesnení                   | EPDM                                                                                |
| Materiál telesa                    | Hliník<br>Zosílený PA                                                               |
| Druh krytia                        | IP65<br>IP67                                                                        |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                          |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364 zóna III                                                                  |