

# Zarážkový valec DFST-32-20-L-Y4-A-S-G2

Číslo dielu: 8093008

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                           | Hodnota                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zdvih                                           | 20 s                                                                                   |
| Priemer piestu                                  | 32 mm                                                                                  |
| Tlmenie                                         | elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné<br>Tlmiče nárazov, nastaviteľné, vpredu |
| Montážna poloha                                 | zvislo                                                                                 |
| Spôsob fungovania                               | dvojčinný<br>ťažný                                                                     |
| Konštrukcia                                     | Piestna tyč s klopnou pákou                                                            |
| Snímanie polohy                                 | pre bezdotykové snímače                                                                |
| Snímanie polohy klopnej páky                    | pre indukčné snímače                                                                   |
| Poistenie proti pretočeniu/vedenie              | Vodiaca tyč                                                                            |
| Prevádzkový tlak                                | 0.2 MPa...1 MPa<br>2 bar...10 bar                                                      |
| Prevádzkové médium                              | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                          |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK              | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                              |
| Zhoda s LABS                                    | VDMA24364 zóna III                                                                     |
| Teplota okolia                                  | 5 °C...60 °C                                                                           |
| Dĺžka tlmenia                                   | 14 s                                                                                   |
| Prípustná nárazová sila na vysunutú piestnu tyč | 1000 N                                                                                 |
| Hmotnosť výrobku                                | 750 g                                                                                  |
| Spôsob upevnenia                                | s priechodným otvorom                                                                  |
| Pneumatický prípoj                              | G1/8                                                                                   |
| Pokyny k materiálu                              | V zhode s RoHS                                                                         |
| Materiál veka                                   | Hliníkový tlakový odliatok                                                             |
| Materiál tesnení                                | NBR                                                                                    |
| Materiál telesa                                 | Hliníková tvárna zliatina                                                              |
| Materiál piestnej tyče                          | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                                      |
| Materiál kladky                                 | Oceľ                                                                                   |