


Axiálna montážna sada EAMM-A-V25-38AA

Číslo dielu: 8093162

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	46 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	10000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0.19 kg.mm ²
Prenositeľný krútiaci moment	0.5 Nm
Hmotnosť výrobku	94 g
Kód rozhrania akčného člena	V25
Kód rozhrania vstupu motora	38AA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS