

Paralélna montážna sada EAMM-U-30-V20-28AA-44

Číslo dielu: 8093176

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	30
Stredná vzdialenosť	44 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	3000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	2.11 kg.mm ²
Moment pohonu pri chode naprázdno	0.015 Nm
Prenesiteľný krútiaci moment	0.05 Nm
Hmotnosť výrobku	94 g
Kód rozhrania akčného člena	V20
Kód rozhrania vstupu motora	28AA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS