

Pamäťová karta
CAMC-M-MS-G32-G2
Číslo dielu: 8094425

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-25 °C...85 °C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Kapacita pamäti	32 GB
Pokyny na použitie	Zariadenie bolo vyvinuté, navrhnuté a vyrobené výlučne pre priemyselné a komerčné využitie. Zariadenie nie je schválené na súkromé použitie.
Tvar	microSDHC
Konštrukcia	MLC
Rýchlostná trieda	Trieda 10
Max. rýchlosť snímania	70 MB/s
Max. rýchlosť písania	50 MB/s
Počet cyklov zápisu/vymazania	96 TBW