

Paralélna montážna sada EAMM-U-45-V32-42AB-63

Číslo dielu: 8095613

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	45
Stredná vzdialenosť	63 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	3600 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	4.35 kg.mm ²
Moment pohonu pri chode naprázdno	0.05 Nm
Prenositelný krútiaci moment	1 Nm
Hmotnosť výrobku	242 g
Kód rozhrania akčného člena	V32
Kód rozhrania vstupu motora	42AB
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS