


Induktivita predradníka

CAMF-C6-FD-C6-11A

Číslo dielu: 8096867

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Odolnosť proti skratu	nie
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	6 A
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...600 V
Menovitá indukčnosť	3.7 MHz
Prípustná odchýlka menovitej indukčnosti	10 s
Frekvencia siete	50 Hz...60 Hz
Izolačné napätie	4000 V
Rozmery Š x D x V	60 mm x 80 mm x 116 mm
Povolenie	ENEC c UL - Recognized (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-10 °C...40 °C
Druh krytia	IP00
Teplota okolia	-10 °C...40 °C
Hmotnosť výrobku	940 g
Spôsob upevnenia	Montážna doska, priskrutkovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Montážna poloha	vodorovne
Elektrický prípoj 1, funkcia	Elektrické napájanie
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Svorkovnica
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Skrutkovacia svorkovnica
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	6
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	6
Elektrický prípoj 1, prierez vodiča	4 mm ²