

# Paralélna montážna sada EAMM-U-87-T46-85AA-114

Číslo dielu: 8097655

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak             | Hodnota                 |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Veľkosť                           | 87                      |
| Stredná vzdialenosť               | 114 s                   |
| Montážna poloha                   | ľubovoľná               |
| Prevodový pomer                   | 1:1                     |
| Max. počet otáčok                 | 3000 1/min              |
| Zhoda s LABS                      | VDMA24364 zóna III      |
| Skladovacia teplota               | -20 °C...60 °C          |
| Relatívna vlhkosť vzduchu         | 0 - 95 %                |
| Druh krytia                       | IP40                    |
| Teplota okolia                    | 0 °C...50 °C            |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti    | 41.2 kg.mm <sup>2</sup> |
| Moment pohonu pri chode naprázdno | 0.22 Nm                 |
| Prenesiteľný krútiaci moment      | 3 Nm                    |
| Hmotnosť výrobku                  | 986 g                   |
| Kód rozhrania akčného člena       | T46                     |
| Kód rozhrania vstupu motora       | 85AA                    |
| Pokyny k materiálu                | V zhode s RoHS          |