

Pripojovacia doska **VABS-P16-10S-M5**

Číslo dielu: 8097804

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná šírka	26 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Špecifické vlastnosti	kompatibilný s kyslíkom podľa DIN EN 1797
Max. počet ventilových pozícií	1
Prevádzkový tlak	0 bar...7 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Inertné plyny Vzduch Kyslík Dusík
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná maximálna veľkosť častíc 5 µm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 60 % nekondenzujúca
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	25 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj 1	M5
Pneumatický prípoj 2	M5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina