

Upínacie púzdro EAMH-145-22-C34-P

Číslo dielu: 8098589

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	145
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	4000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	35.1 kg.mm ²
Hmotnosť výrobku	252 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS