

Spojka
EAMC-42-50-12-22-U
Číslo dielu: 8099434

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	12 s
Upínací priemer 2	22 s
Veľkosť	42
Menovitá dĺžka	50 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	6000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	34.8 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	21 Nm
Hmotnosť výrobku	133 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS