

Odvdzušňovacia doska VABF-B14-M3-N14

Číslo dielu: 8099627

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak	1.5 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...80 °C
Teplota média	-20 °C...80 °C
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku	280.5 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	1/4 NPT
Pneumatický prípoj 2	Príruba 1/4 s pripojovacím obrazcom NAMUR
Pneumatický prípoj 4	Príruba 1/4 s pripojovacím obrazcom NAMUR 1/4 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa regulátora	Hliníková tvárna zliatina