

Súprava dávkovacích ihlí VAVN-N-A1.6-12-30-V1-P10

Číslo dielu: 8104291

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť balenia	10
Vonkajší priemer dávkovacej ihly	1.6 s
Dĺžka dávkovacej ihly	30 s
Menovitá šírka dávkovacej ihly	1.2 s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Fluidný prípoj	Svorková prípojka
Médium	Kvapalné médiá Plynné médiá
Poznámka k médiu	Dbajte na odolnosť materiálov pri kontakte s médiami maximálna veľkosť častíc 5 µm
Prevádzkový tlak	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	20.19 l/min
Poznámka k normálnemu menovitému prietoku	In case of a pressure drop of 1 -> 0 bar (gaseous media)
Prietok Kv	0.039 m³/h
Poznámka k prietoku Kv	Pre vodu ako médium
Teplota média	5 °C...60 °C
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	2.1 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dávkovacej ihly	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Číslo materiálu dávkovacej ihly	1.4404
materiály v kontakte s médiom	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ