


Elektromagnetická cievka VACN-N-R4-1

Číslo dielu: 8104527

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ovládania	elektrický
Montážna poloha	ľubovoľná
Zodpovedá norme	DESINA
Indikácia stavu signálu	LED
Doba zopnutia	100%
Trieda izolačného materiálu	F
Trieda izolačného materiálu smaltovaného drôtu	H
Parametre cievky	24 V DC: 2,7 W
Stupeň znečistenia	3
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	100 g
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	4
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Aretácia skrutkou
Spôsob upevnenia	s ryhovanou maticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Plast
Materiál elektromagnetickej cievky	Duroplast Meď Oceľ
Materiál vinutia	Meď