


Zásuvka NECV-C1W3L-P-P13

Číslo dielu: 8105012

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	EN 175301-803
Prídavné funkcie	Ochranné zapojenie
Trvanlivosť pripojenia	50
Káblový výstup	uhlový
Poznámka ku káblovému výstupe	prestaviteľné o 180°
Hmotnosť výrobku	11.6 g
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec tvar C, podľa EN 175 301-803
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	3
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	na elektromagnetickom ventile pomocou stredovej skrutky M2,5
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Skrutkovacia svorkovnica
Rozsah prevádzkového napätia DC	20.4 V...27.6 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	20.4 V...27.6 V
Menovité prevádzkové napätie AC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	1 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.8 kV
Pripojenie ochranného vodiča	je k dispozícii
Konektor kábla	M12x1,25
Priemer kábla	4 s...6 s
Menovitý prierez vodiča	0.5 mm²
Druh krytia	IP65
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál telesa	PC
Farba telesa	prieľadná
Materiál aretácie skrutkou	Oceľ, poniklovaná
Materiál tesnení	HNBR
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz, pocínovaná