


Zásuvka NECV-B2W3L-P-P12

Číslo dielu: 8105013

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Prídavné funkcie	Ochranné zapojenie
Trvanlivosť pripojenia	50
Káblový výstup	uhlový
Poznámka ku káblovému výstupu	prestaviteľné o 180°
Hmotnosť výrobku	19.5 g
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec tvar B podľa priemyselného štandardu 11 mm
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	3
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M3
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Skrutkovacia svorkovnica
Rozsah prevádzkového napätia DC	20.4 V...27.6 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	20.4 V...27.6 V
Menovité prevádzkové napätie AC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	1 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.8 kV
Pripojenie ochranného vodiča	je k dispozícii
Konektor kábla	M15x1,5
Priemer kábla	6 s...8 s
Menovitý prierez vodiča	1.5 mm²
Druh krytia	IP65
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Materiál telesa	PA

Charakteristický znak	Hodnota
Farba telesa	prieľadná
Materiál aretácie skrutkou	Oceľ, poniklovaná
Materiál tesnení	HNBR
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz, pocínovaná