

Redukcia zdvihu VAVA-F12-H-H6

Číslo dielu: 8107369

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukcia	Obmedzenie otváracieho zdvihu s tlmením
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny na použitie	Pri použití ventilu so šikmým sedlom VZXA zaniká certifikácia SIL pre celý výrobok.
Druh krytia	IP6X
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	249 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	EPDM
Materiál matice	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál skrutiek	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál tlmiča nárazov	vysokolegovaná oceľ
Materiál spojovača	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca