

Elektronický modul VMPA1-FB-EMG-8-S

Číslo dielu: 8108543

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Diagnostika	Podpätie, ventily
Max. počet ventilových pozícií	4
Maximálny počet ventilových cievok	7
Parametrizácia	Failsafe na každý kanál Vynútenie na každý kanál Idle Mode na každý kanál Monitorovanie
Ochrana proti prepólovaniu	áno
Rozsah prevádzkového napätia DC pre elektroniku/snímače	18 V...30 V
Rozsah prevádzkového napätia DC pre záťažové napätie	18 V...30 V
Vlastný príkon pri záťažovom napätí	6.5 mA
Vlastný príkon pri prevádzkovom napätí	17 mA
Maximálny počet výstupov	7
Maximálny počet vstupov	1
Menovitý záberový prúd elektromagnetickej cievky	58 mA do 24 ms
Menovitý prúd pri poklese prúdu	25 mA po 24 ms
Elektrická izolácia kanálu od vnútornej zbernice	áno
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii (v namontovanom stave)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	20 g
Elektrické ovládanie	Prevádzková zbernica
Materiál telesa	POM
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS