

Axiálna montážna sada EAMM-A-D80-90GA

Číslo dielu: 8110063

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	128 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	60 Nm
Hmotnosť výrobku	2130 g
Kód rozhrania akčného člena	D80
Kód rozhrania vstupu motora	90GA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS