


Axiálna montážna sada EAMM-A-S95-90GA

Číslo dielu: 8110066

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Prenesiteľný krútiaci moment	60 Nm
Hmotnosť výrobku	3201 g
Kód rozhrania akčného člena	S95
Kód rozhrania vstupu motora	90GA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS