



Vertikálna napájacia doska VMPA14-VSP-QS3/8

Číslo dielu: 8110623

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	14 s
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Riadiaci tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	55 g
Pneumatický prípoj 1	QS-3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál napájacej dosky	Zosilený PA