

Elektronický modul VMPA-MPM-EMM-P5

Číslo dielu: 8111881

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. počet ventilových pozícií	1
Maximálny počet ventilových cievok	1
Ochrana proti prepólovaniu	áno
Prídavné funkcie	pre pomalo nábehový ventil
Rozsah prevádzkového napätia DC pre záťažové napätie	21.6 V...26.4 V
Menovitý záberový prúd elektromagnetickej cievky	60 mA do 30 ms
Menovitý prúd pri poklese prúdu	22 mA po 30 ms
Elektrická izolácia kanálu od vnútornej zbernice	nie
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii (v namontovanom stave)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	20 g
Elektrické ovládanie	Multipól
Materiál telesa	POM
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS