

# Nástrčný prípoj NPQE-D-R14-Q10-P10

Číslo dielu: 8112921

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                  | Štandard                                                           |
| Menovitá šírka                           | 6 s                                                                |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape     | Povrchová úprava                                                   |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                          |
| Tvar                                     | priamy tvar                                                        |
| Veľkosť balenia                          | 10                                                                 |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull                                                  |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním                                        |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                          |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364 zóna III                                                 |
| Trieda čistoty priestoru                 | Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1                                   |
| Teplota okolia                           | -5 °C...60 °C                                                      |
| Hmotnosť výrobku                         | 25.08 g                                                            |
| Spôsob upevnenia                         | Vonkajší šesťhran SW17<br>Vnútorý šesťhran SW6                     |
| Pneumatický prípoj 1                     | Vonkajší závit R1/4                                                |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm                             |
| Farba uvoľňovacieho krúžku               | modrá                                                              |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                                     |
| Materiál telesa                          | Mosadz, poniklovaná                                                |
| Materiál tesnenia závitů                 | PTFE                                                               |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku            | POM                                                                |
| Materiál tesnenia hadice                 | NBR                                                                |
| Materiál časti na upnutie hadice         | Nehrdzavejúca oceľ                                                 |