

Nástrčná L-prípojka NPQE-LH-M5-Q6-P10

Číslo dielu: 8113031

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	1.8 s
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Tesniaca hrana
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	Tvar L
Veľkosť balenia	10
Konštrukcia	Princíp push-pull
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť čistých priestorov meraná podľa ISO 14644-14	Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Menovitý ťahovací moment	0.8 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 5 %
Hmotnosť výrobku	2.87 g
Spôsob upevnenia	Dutá skrutka s vonkajším šesťhranom
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit M5
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm
Farba uvoľňovacieho krúžku	modrá
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná PBT
Materiál tesnenia závitů	NBR
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál o-krúžka	NBR
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál časti na upnutie hadice	Nehrdzavejúca oceľ