

# Nástrčné Y-spojenie NPQE-Y-Q8-Q6-P10

Číslo dielu: 8113161

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                 | Hodnota                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                               | Štandard                                                           |
| Menovitá šírka                                        | 6.2 s                                                              |
| Montážna poloha                                       | ľubovoľná                                                          |
| Tvar                                                  | Tvar Y                                                             |
| Veľkosť balenia                                       | 10                                                                 |
| Konštrukcia                                           | Princíp push-pull                                                  |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty              | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Prevádzkové médium                                    | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu               | Možnosť prevádzky s mazaním                                        |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                    | 1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii                         |
| Zhoda s LABS                                          | VDMA24364 zóna III                                                 |
| Vhodnosť čistých priestorov meraná podľa ISO 14644-14 | Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1                                   |
| Teplota okolia                                        | -5 °C...60 °C                                                      |
| Hmotnosť výrobku                                      | 9.24 g                                                             |
| Pneumatický prípoj 1                                  | pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm                              |
| Pneumatický prípoj 2                                  | pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm                              |
| Farba uvoľňovacieho krúžku                            | modrá                                                              |
| Pokyny k materiálu                                    | V zhode s RoHS                                                     |
| Materiál telesa                                       | PBT                                                                |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku                         | POM                                                                |
| Materiál tesnenia hadice                              | NBR                                                                |
| Materiál časti na upnutie hadice                      | Nehrdzavejúca oceľ                                                 |