

Zabezpečovacia spona NPAP-QE-S-Q10-P10

Číslo dielu: 8113231

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť balenia	10
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Trieda čistoty priestoru	Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	0.23 g
Pneumatický prípoj	pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS