

Elektrická pripojovacia doska VAVE-K1-7-5YL1-LR

Číslo dielu: 8115100

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	7
Vlastnosť vedenia	Basic
Ochrana proti prepólovaniu	pre prevádzkové napätie
Prídavné funkcie	Obmedzenie pridržiavacieho prúdu
Indikácia stavu signálu	LED
Rozsah prevádzkového napätia DC	12 V...26 V
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Stupeň znečistenia	2
Kategória prepätia	II
Povolenie	RCM Mark
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Montážna poloha	ľubovoľná
Polomer ohybu, pevné uloženie kábla	11 s
Polomer ohybu, pohyblivé kladenie kábla	16.5 s
Hmotnosť výrobku	3.3 g
Elektrický prípoj	2-pin Dvojžilové vedenie otvorený koniec
Štruktúra kábla	2 x 0,08 mm ²
Priemer kábla	1.1 s
Dĺžka kábla	0.5 m
Prípojenie ochranného vodiča	nie je k dispozícii
Spôsob upevnenia	nasúvateľné zaistenie západkou
Farba telesa	čierna

Charakteristický znak	Hodnota
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosílený PA PC
Materiál izolačného púzdra	PVC