



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Reakčná citlivosť	10 mm
Presnosť polohovania	typ. $\pm 1,5$ mm
Poznámka k presnosti polohovania	max. prekmit vo vzťahu k požadovanej polohe: ± 2.5 mm