

Elektromagnetická cievka VACC-S18-35-K4-1UF-NM4ME

Číslo dielu: 8118179

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ovládania	elektrický
Montážna poloha	ľubovoľná
Indikátor spínacej polohy	nie
Interné istenie	Poistka
Doba zopnutia	100%
Trieda izolačného materiálu	H
Parametre cievky	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, výkon 3,5 VA
Prípustné výkyvy napätia	-15 % / +10 %
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (BR) Zóna 21 (BR)
Orgán, ktorý vydáva certifikát	INMETRO DNV 19.0135X
Typ ochrany proti vznieteniu plynov	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
Ochrana proti zapáleniu a výbuchu, prach	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
Ex-teplota okolia	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP66
Hmotnosť výrobku	580 g
Elektrický prípoj	Skrinka svorkovnice, závit pre prívod kábla M20x1,5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS